

Schnurschaltersetzgerät für Rohrmotoren

Bestell-Nr.: 0919 00



Sicherheitshinweise

Der Anschluss an das elektrische Netz...

..darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Angaben in dieser Anleitung erfolgen. Beachten Sie die Vorschriften des VDE und der örtlichen Netzbetreiber für die bauseitige Installation.

Installation in Feuchträumen

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchträumen die VDE 0100, Teil 701 und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

- Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand durch.
- Der endgültige Festanschluss des Rohrmotors an das elektrische Netz darf ebenfalls nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- Beachten Sie die Angaben zum elektrischen Anschluss in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Rohrmotors.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Schnurschaltersetzgerät...

...gemäß VDE 0730 Teil 1/2, nur zur Montage und Einstellung der Endanschlüge von Rohrmotoren.


Demontieren Sie das Schnurschaltersetzgerät nach der Einstellung der Endanschlüge, bzw. nach der Montage des Rohrmotors wieder.

Falsche Verwendung



Verwenden Sie das Schnurschaltersetzgerät nicht zur Steuerung anderer Verbraucher.

Elektrischer Anschluss



Belegung/Funktionen des Schnurschaltersetzgerätes

N	blau	Neutralleiter
L 1	schwarz	L-Leiter Drehrichtung 1
L 1	braun	L-Leiter Drehrichtung 2
	weiß	Setzleitung
PE	grün/gelb	Schutzleiter

Anschluss des Rohrmotorkabels



Kurzschlussgefahr durch beschädigte Kabel. Verlegen Sie alle Kabel im Rollladenkasten so, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden können.

- 1) Öffnen Sie die Klemmkontakte durch Drücken der weißen Stößel **(A)**.
- 2) Klemmen Sie die Adern des Rohrmotorkabels entsprechend ihrer Funktionen an.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.



WICHTIG!

Wir empfehlen die Setzleitung nach Einstellung der Endanschläge am Neutralleiter (N) anzuschließen.

Einstellungen

WICHTIG Drehrichtungs- prüfung

Stellen Sie nach dem Anschluss die Netzverbindung her und prüfen Sie durch **kurzes** Drücken der AUF/AB-Taste **(B)** die Funktion des Motors in beide Drehrichtungen.



Ziehen Sie bei falscher Drehrichtung den Netzstecker aus der Steckdose und tauschen Sie die Adern für Drehrichtung 1 und Drehrichtung 2.




Greifen Sie nie bei laufendem Motor in den Bereich der Wickelwelle.

Einstellen der Endanschläge

Sie müssen für beide Laufrichtungen Endanschläge setzen, bei deren Erreichen der Motor abschaltet. Dazu muss das Antriebssystem vollständig eingebaut sein

Oberer Endanschlag



- 1) AUF/AB-Taste **(B)** in den Hochlauf (**▲**) schalten.
- 2) Die Setztaste **(C)** drücken und festhalten bis der gewünschte Endanschlag erreicht ist.
(Der Rollladen läuft hoch.)
- 3) Die Setztaste sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.
(Der Motor stoppt und der obere Endanschlag ist gespeichert.)

WICHTIG

Fahren Sie nicht gegen die mechanischen Anschläge und halten Sie einen Sicherheitsabstand von 2 - 3 cm ein.

- 4) Durch kurzes Tippen der Setztaste **(C)** können Sie den Endanschlag korrigieren.



Demontieren Sie nicht die mechanischen Anschläge/Stopper der ersten Lamelle.

Unterer Endanschlag

- 1) AUF/AB-Taste **(B)** in den Tieflauf (**▼**) schalten.
- 2) Die Setztaste **(C)** drücken und festhalten, bis der gewünschte Endanschlag erreicht ist.
(Der Rollladen fährt nach unten.)
- 3) Die Setztaste sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.
(Der Motor stoppt und der untere Endanschlag ist gespeichert.)
- 4) Durch erneutes kurzes Tippen der Setztaste **(C)** können Sie den unteren Endanschlag korrigieren.

Probelauf

Kontrollieren Sie Ihre Einstellungen und lassen Sie den Rollladen in beide Richtungen laufen bis die Endanschläge den Motor ausschalten.

Thermoschutz

Die Rohrmotoren sind für den Kurzzeitbetrieb (ca. 4 Min.) ausgelegt

Das Überschreiten dieser Zeit oder häufiges Umschalten führen zur Erwärmung des Motors und zur Abschaltung durch den Thermoschutz.

Lassen Sie den Motor in diesem Fall 20 Minuten abkühlen.

Verändern der Endanschläge

Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung zurück und beginnen Sie von vorn.

Einstellungen beenden

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2) Klemmen Sie das Rohrmotorkabel vom Schnurschaltersetzgerät ab

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung über den Fachhandel an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602 -339

www.gira.de

info@gira.de